

## SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA z odmulaczem DELFIN HD H-O/zbiorniki kwadratowe



### PRZEZNACZENIE


Zgodnie z europejską normą EN 858 - 1 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp..

Innowacyjnym rozwiązaniem w separatorach węglowodorów typu hybrydowego jest to, że wysoki stopień separacji uzyskujemy poprzez zastosowanie podwójnego układu rozdzielającego ciecze lekkie wykorzystującego zjawisko flotacji i koalescencji.

Separatorzy węglowodorów hybryda posiadają poziom stężenia substancji ropopochodnych na wylocie mniej niż 0,1mg/dm<sup>3</sup>.


### INFORMACJE TECHNICZNE

- Przepływ nominalny: 3-20 l/s
- Pojemność zbiornika: 1550-4300 l
- Objętość komory odmulania: 430-2000 l
- Redukcja węglowodorów poniżej 0,1 mg/dm<sup>3</sup>
- Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: 169-374 l
- Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: 0,13 m do 0,153 m
- Automatyczne zamknięcie pływakowe
- Uchwyty do podnoszenia
- Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
- Włazy: 950 x 750 mm
- Opcja:
  - alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu
  - nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
  - adapter okrągły pod włącz żeliwny – wersja A



# KARTA TECHNICZNA / ZBIORNIKI KWADRATOWE

## SEPARATORY WĘGLOWODORÓW HYBRYDA z odmulaczem DELFIN HD H-O/zbiorniki kwadratowe



Symbol	Przepływ (wielkość nominalna) [l/s]	Pojemność zbiornika [l]	Średnica wlotu/wylotu [mm]	Wys. dopływu [mm]	Wys. odpływu [mm]	Wymiary zbiornika [mm]			Komora odmulania (objętość osadnika) [l]	Komora separacji (objętość separatora) [l]	Poj. Gromadzenia cieczy lekkiej [l]	Wys. Warstwy cieczy lekkiej (maksymalna wysokość gromadzenia cieczy) [m]	Waga [kg]	Liczba wążów
						D	h1	H2						
DELFIN HD H-O 3	3	1550	160	720	670	1530	1000	1220	430	480	169	0,13	126	1
DELFIN HD H-O 4	4	1550	160	750	700	1530	1000	1220	445	500	169	0,13	126	1
DELFIN HD H-O 6	6	2100	200	1080	1030	1530	1000	1590	670	780	199	0,153	157	1
DELFIN HD H-O 8	8	3200	200	1030	980	2250	1000	1600	1190	800	297	0,153	217	2
DELFIN HD H-O 10	10	3200	200	1100	1050	2250	1000	1600	1270	860	297	0,153	217	2
DELFIN HD H-O 15	15	4300	200	1150	1100	2400	1200	1630	1850	1210	374	0,153	246	2
DELFIN HD H-O 20	20	4300	200	1210	1160	2400	1200	1630	2000	1275	374	0,153	246	2

Delfin Sp. z o.o.

25-852 Kielce | Chorzowska 22 | tel. +48 41 27 83 555 | fax +48 41 27 83 557  
 www.delfin-polska.pl | handlowy@delfin-polska.pl | export@delfin-polska.pl